


5面加工用口金
1704.200



製品説明

- 5面加工に最適です
- ツールのアクセスが良い
- クランプ面は研磨済み
- ステップ・プレート取り付け用のネジ穴付
- プルダウンにより正確な加工
- ワークに喰い込むので安定した加工が可能

材質

- 鋼、プラズマ窒化処理

寸法図




図 1




図 2

発注情報

口金幅 [mm]	寸法										h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c	[kg]	製品番号
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]								
移動口金 - 図 2	125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。