

ワーク・ストッパー・旋回タイプ

1705.100




製品説明

- バイスの両サイドのネジ穴に取り付けられます
- 取り付けネジはM 8
- ワークの位置をプリセットできま (ワーク位置の再現性±0.01)
- ストッパーは、ワークをクランプ後に加工の邪魔にならない位置に旋回可能です

材質

- スチール、黒染

寸法図



発注情報

寸法								🔧	製品番号
b min.	b max.	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₃ max.	l ₄ min.	l ₄ max.		
[mm]								[g]	
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。