

スプリングプランジャー・六角穴付

22060.0016



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

材質

ピン

- ・ 快削鋼、焼入れ、黒染

本体

- ・ 快削鋼、黒染

バネ


- ・ ステンレス鋼

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・ スプリングプランジャー, 六角穴, シール付

寸法図



発注情報

寸法					二面幅	ストローク s	バネ力 ¹⁾		max. [°C]	[g]	製品番号
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ 約	F ₂ 約			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]				
快削鋼、バネ圧: 標準											
M16	7,5	32	3,2	2,5	5	5	38	100	250	35	22060.0016

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	d ₁	b	寸法		[g]	製品番号
			d	l		
[mm]						
ピン側のスリットを使う組立工具						
	M16	100	13,50	105	144	22060.0916

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。