

## スプリングプランジャー・六角穴付

22060.0420



### 製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

### 材質

#### ピン

- ・ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

#### 本体

- ・ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

#### バネ

- ・ステンレス鋼

### 組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。  
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

### マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

### 更なる情報

### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

### その他の製品

- ・スプリングプランジャー, 六角穴, シール付
- ・ホルダー, スプリングプランジャー用

### 寸法図



### 発注情報

寸法					二面幅 [mm]	ストローク s [mm]	バネ力 <sup>1)</sup> [N]		max. [°C]	[g]	製品番号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n	t			F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約			
ステンレス鋼 バネ圧: 標準											
M20	10	40	3,7	3	6	7	58	140	250	67	22060.0420

<sup>1)</sup> 統計的平均値

アクセサリ

	d <sub>1</sub>	b	寸法		[g]	製品番号
			d	l		
[mm]						
ピン側のスリットを使う組立工具						
	M20	100	17,00	115	162	22060.0920

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。