

## インデックスボルト、コンパクトタイプ・六角カラー付

22110.2107



### 製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います  
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。  
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

### 材質

本体

- ・ スティール、黒染

ロック・ピン

- ・ スティール、焼入れ

ノブ

- ・ ナイロン6、くすみ赤色

### 組立

ディスタンス・カラー ( EH 22120. ) を使って  
本体の取付高さを変えることができます。

### 更なる情報


### 備考

分解不可能  
ロック・ナットは別売りです。

### その他の製品

- ・ 固定ブロック, インデックスボルト、インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ ロケーティングブッシュ, インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

### 寸法図



発注情報


| 寸法             |                |                        |                |                |                |                | 二面幅                 | バネ力 <sup>1)</sup>   |      |  |  | 製品番号 |            |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>約 | F <sub>2</sub><br>約 | min. | max.                                                                                |                                                                                     |      |            |
| -0,02          |                |                        |                |                |                |                |                     |                     |      |                                                                                     |                                                                                     |      |            |
| -0,05          |                |                        |                |                |                |                |                     |                     |      |                                                                                     |                                                                                     |      |            |
| [mm]           |                |                        |                |                |                |                | [mm]                | [N]                 |      | [°C]                                                                                |                                                                                     | [g]  |            |
| ノブ付、赤色－図 1, 鋼  |                |                        |                |                |                |                |                     |                     |      |                                                                                     |                                                                                     |      |            |
| 5              | M10 x 1        | 8                      | 19             | 40             | 18             | 6              | 12                  | 5                   | 18   | -30                                                                                 | 80                                                                                  | 18   | 22110.2107 |

<sup>1)</sup> 統計的平均値

アクセサリ

|                                                                                   | 寸法<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | レンチサイズ<br>[mm] |     | 製品番号       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----|------------|
| ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼                                                       |                              |                |     |            |
|  | M10 x 1                      | 16             | 5,2 | 22120.0115 |

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。