

リフティング・ピン・セルフロック、ステンレス鋼

22350.0733



製品説明

スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているため、高い強度。

材質

ピン部

- ・ ステンレス鋼 1.4542 (SUS630相当)、析出硬化処理

操作ボタン

- ・ アルミニウム、赤色酸化皮膜処理

シャックル

- ・ ステンレス鋼 1.4571

ハネ

- ・ ステンレス鋼

組立

ワークにH11のドリル穴があれば十分です。

取付方法：

1. ボタンを押しこみます。
2. リフティングピンを挿入します。
3. ボタンを離します (ボタンが戻ったことを確認して下さい)

取外し方法：

1. ボタンを押しこみます。
2. リフティングピンを取外します。
3. ボタンを離します。

取り扱い

個々のリフティング・ピンに、EG遵守宣言を含んだ取扱説明書が添付されます。

更なる情報

アクセサリ

オプションとして、適合するロケーティング・ブッシュ $d_1 = 8, 10, 12, 16, 20$ があります

その他の製品

- ・ リフティング・ピン, セルフロック
- ・ ロケーティングブッシュ, リフティング・ピン用
- ・ ロケーティング・ブッシュ, フラット型, リフティング・ピン用
- ・ シール付位置決めブッシュ, 平面, リフティング・ピン用
- ・ ネジ山クランプ式リフティング・ピン, セルフロック
- ・ ネジ山クランプ式リフティング・ピン, セルフロック機構、ザグリ付センター穴(DIN 332)用
- ・ ネジ山クランプ式リフティング・ピン, セルフロック、シャックル回転型付
- ・ ネジ山クランプ式リフティング・ピン, セルフロック-インチタイプ
- ・ ネジ山クランプ式リフティング・ピン, セルフロック、シャックル回転型インチサイズ

寸法図



発注情報

寸法													耐荷重 DIN EN 13155に準拠			取付穴 H11		max.	g	製品番号	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	F ₂	F ₃	x min.	x max.				H11
-0,04	+0,6			min.	±0,5								[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
12	25	14,2	21,5	14,7	11	25,7	36	27	30	49	87,5	21,5	3,5	3,2	2,8	1,5	15	12	250	292	22350.0733

応用例









法令(コンプライアンス)

RoHS準拠せず

2011/65/EUと2015/863指令には適合していません

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。