

アイボルト・DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ

22980.0081



製品説明

精密仕様で、DIN規格を上回る品質のアイボルトです。ネジ部は転造で、シャフト径はネジ部外形と同じです。寸法 s の面は加工されています。
穴径 d_2 の公差は H7

材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒

更なる情報


参照先

締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。


その他の製品

- アイボルト, DIN444, 形状B


寸法図



発注情報

d_1	l	d_2 H7	寸法 [mm]	d_3	b	s -0.2		製品番号
M8	40	8		18	22	9	[g] 28	22980.0081

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。