

## Appoggi • DIN 6321 EH 22630.



### Descrizione prodotto

I centraggi secondo DIN 6321 (modulo A) possono essere utilizzati come supporti per pezzi, ma anche come supporti e piedini.  
Superficie di supporto dei centraggi senza testimoni.

### Materiale


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Appoggi, includono anche la vecchia norma DIN 6321

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni				Foro di ricezione		[g]	Codice
d <sub>1</sub> g6	l <sub>1</sub> h9	d <sub>2</sub> n6	l <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> H7	[mm]		
[mm]							
<b>Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. l<sub>1</sub> = h9</b>							
6	5	4	6	4		1,8	22630.0011
10	6	6	9	6		5,7	22630.0012
16	8	8	12	8		17,0	22630.0013
25	10	12	18	12		53,0	22630.0014

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.