

Ganasce a cuneo • con filettatura per vite, M12

EH 23250.



Descrizione prodotto

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe le ganasce. L'elemento centrale può fluttare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

Materiale

Corpo

- Acciaio da utensili, temperato

Vite

- Acciaio resistenza classe 12.9

Molla

- Acciaio per molle

Ganasce di serraggio


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Ganasce a cuneo

Disegno



Caratteristiche

d ₁	l ₁ min.	Dimensioni					h ₁	h ₂	[g]	Codice
		l ₁ max.	b ₁	b ₂	[mm]					
Ganasce con fori filettati su entrambi i lati – Fig. 1										
M12	47,0	54,0	41	30	22	4	303	23250.0513		
Ganascia zigrinata e con fori filettati – Fig. 2										
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514		
Ganascia liscia e con fori filettati – Fig. 3										
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0515		

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.