

ロケータリング・クランプ

23230.0450



製品説明

ワークの位置決めとクランプを同時に行う際に最適です。この高精度な位置決め装置は、上面・下面どちらも固定に使えます。
ワークに合わせてクランプ口金を製作し、クランプ・ロッドに取り付けます。
ワークに合わせて口金の製作はユーザー側でお願いします。

材質

グリップ

- 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

本体

- スチール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

寸法図




図 1




図 2


発注情報

寸法															[g]	製品番号
b ₁	b ₂ ±0,05	d ₁ H7 g5	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈		
50	33	22	M8	34,8	17,4	19,4	75	24	4	10	63	145	21	34	1071	23230.0450

偏心レバー付 - 図 2

50	33	22	M8	34,8	17,4	19,4	75	24	4	10	63	145	21	34	1071	23230.0450
----	----	----	----	------	------	------	----	----	---	----	----	-----	----	----	------	------------

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。