

ステップ口金・グリップ・インサート用 1702.500



製品説明

- ステップ側、トップ側の両方もステップ・プレート取付用のねじ穴が有ります
- クランプ面は研削済み
- トップ側には、交換口金（製品番号1701.250-1701.280）取付用のネジ穴もあります
- グリップ・インサートの取り付けにも対応しています
- 一次加工と二次加工に、口金の交換なしで対応できます
- 口金の平面側にはスナップオン式のステップ・プレート（製品番号1701.190 -1701.200）を取り付けることができます

注意：

この口金は、立方体のワーク（ソー切断） - 平行度0.5 mm以下 ($// \leq 0.5$)、円筒形のワーク - 円筒度0.5 mm以下、に対応します。

材質

- スチール、焼入れ

寸法図




図 1





図 2

発注情報

| 口金幅 [mm] | 寸法 | | | | | | | | 製品番号 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------|----------|
| | b ₁ | b ₂ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | h ₁ | h ₂ | c | | |
| 移動口金 - 図 2 | | | | | | | | | | |
| 125 | 124,4 | 74 | 70 | 40 | 47 | 39,5 | 20 | 24 | 1800 | 1702.500 |

応用例



| | | MS 125-S | MS 125-M | MS 125-L |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 開口幅 | s ₁ | 0 - 64 | 0 - 182 | 0 - 314 |
| 開口幅 | s ₂ | 52 - 106 | 52 - 224 | 52 - 356 |
| 開口幅 丸いワーク | s ₂ | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 |
| 開口幅 | s ₃ | 78 - 106 | 131 - 313 | 131 - 445 |
| 開口幅 | s ₄ | 107 - 214 | 160 - 332 | 160 - 464 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。