

スプリングプランジャー・セラミックボール、スロット付、ステンレス鋼A4 22050.1405



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
ステンレス鋼A4タイプは、特に高い耐食性を持っています。

セラミックボールの特長：

- ・ 衝撃に強い
- ・ 耐摩耗性が高い
- ・ 磁化しない
- ・ 絶縁性

材質

本体

- ・ ステンレス鋼 A4 (SUS316相当)、不活性化処理

ボール

- ・ セラミック

バネ

- ・ ステンレス鋼 A4 (SUS316相当)、不活性化処理

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧：標準



バネ圧：強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先


ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- ・ スプリングプランジャー、回転タイプのセラミックボール、スロット付き、ステンレス鋼A4
- ・ Locators, with bore hole, for spring plungers
- ・ Locators, smooth, for spring plungers
- ・ホルダー、スプリングプランジャー用

寸法図




発注情報

寸法				ストローク s [mm]	バネ力 ¹⁾		max. [°C]	[g]	製品番号
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ 約	F ₂ 約			
[mm]					[N]				
ステンレス鋼 A4 バネ圧：標準									
M5	3	12	0,8	0,9	8	14	250	0,9	22050.1405

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.