

スプリングプランジャー・平滑タイプ

22070.0110



製品説明

金型部品としての使用に適しています。
押し出しピンやスプリング入りストッパーとして使います。
下図のような使い方をすれば本体や個別部品が保持部から外れることはありません。

材質


- ピン**
- ステンレス鋼 1.4305、窒化処理
- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- バネ**
- ステンレス鋼

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

寸法図




発注情報

寸法			ストローク			バネ力 ¹⁾		max. [°C]	取付穴 H7 [mm]	[g]	製品番号	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁ 約	F ₂ 約					
-0,05						s						
ステンレス鋼 バネ圧：標準												
10	5,9	13	30	4	10	5,5	42	110	250	10	15	22070.0110

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。