


スプリングプランジャー・両側

22090.0070



製品説明

位置決め用。電気回路の構成部品（コンタクト）としても使用可能。

材質

- 本体
 ・黄銅
- ボール
 ・ステンレス鋼、焼入れ
- バネ
 ・ステンレス鋼

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
 スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

寸法図




発注情報

寸法				ストローク s	バネ力 ¹⁾		max. [°C]	取付穴 H8 [mm]	質量 [g]	製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁		F ₁ 約	F ₂ 約				
7	6	7,03	14	2	4	12	250	7	3	22090.0070

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。