

## 位置決めブッシュ・インデックスボルト用

22110.0475



### 製品説明

位置決めブッシュは、インデックスプランジャー、インデックスボルト用に適しています。熱処理ボールは、耐摩耗性です

### 材質

- ・ ステンレス鋼、焼入れ

### 更なる情報


#### 備考

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

#### その他の製品

- ・ 固定ブロック, インデックスボルト、インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ 固定ブロック, インデックスボルト用


### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub> +0,1	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub> -0,05	寸法					適合ボルト [mm]	二面幅 [mm]	重量 [g]	製品番号	
				l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> +0,5					
ステンレス鋼													
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0475	

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。