

## ボールロックピン・単動式- NAS / MS17984準拠

4210.E14



### 製品説明

MS17984 / NAS1333 - 1343 のボールロックピンは、素早い連結、ロック、調整、交換、確保に使われています。簡単にワンタッチで、取付取外しを頻繁に行う場所を確実に固定します。フライト・ピン (クイックリリース・ピン) は航空規格MS / NAS に基づいて製作され、NAS 1332に基づいて品質検査されています。

表面処理:

- いずれの部品も材質はステンレス鋼で、アメリカ合衆国のAMS2700規格に準じて不動態化処理を行っています。
- いずれの部品も材質はアルミニウムで、アメリカ合衆国の国防省MIL-A-8625規格に準じて陽極酸化処理を行っています。

熱処理:

- スリーブ: ロックウェル硬さ最低40 (AMS2759規格、条件H900による)
- ピン: ロックウェル硬さ最低40 (AMS2759規格、条件H900による)
- ボール: ロックウェル硬さ最低58-62 (AMS2759規格)

### 材質

本体

- 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

ドイツ語: ピン

- 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

バネ

- ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)

ハンドル

- 3/8インチから - アルミニウム、黒アルマイト - Alum.Alloy 6061-T6 (仕様 AMS-QQ-A200/8)

キーリング

- ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)

操作ボタン

- ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 303 (仕様 ASTM A484/484M)

ボール

- 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 440C (仕様 AMS5630)

### 取り扱い

自動固定式のロックボールロックピンで、簡単にロックが機能します。操作ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

### 更なる情報

#### 備考

他の寸法に関しては、お問い合わせください。他の径/長さの組み合わせは標準品外ですので、お問合せ下さい。

特別仕様については、お問い合わせください。

- この製品はインチ寸法で作られています。

### 寸法図



発注情報

| 公称径<br>A | A      |       | クランプ長さ<br>L<br>+0,02<br>0 | 寸法     |            |      |      |      |      |      |        | 取付穴<br>max. | 二面せん断強度<br>min. | 温度   |    | 重量<br>[g]                      | 標準記述     | 製品番号 |
|----------|--------|-------|---------------------------|--------|------------|------|------|------|------|------|--------|-------------|-----------------|------|----|--------------------------------|----------|------|
|          | min.   | max.  |                           | B      | C          | D    | E    | F    | G    | H    | min.   |             |                 | max. |    |                                |          |      |
| [インチ]    | [インチ]  | [インチ] | [インチ]                     | ±0,005 | 0<br>-0,04 | max. | max. | max. | max. | min. | [インチ]  | [lb]        | [°F]            | [g]  |    |                                |          |      |
| 7/16     | 0,4345 | 0,436 | 1,4                       | 0,509  | 0,38       | 0,39 | 0,63 | 1,4  | 1,16 | 0,62 | 0,4425 | 28.500      | -65             | 200  | 54 | MS17984C714 /<br>NAS1337A3C14D | 4210.E14 |      |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。