

## 揺動パッド・硬質合金インサート セレーション付

22730.0379



### 製品説明

特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。

### 材質


- ボール
- 硬質合金、セレーション付、ニッケルメッキ
- 本体
- 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

### 更なる情報

#### 備考

ボールの反転防止付  
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

### 寸法図




### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法		ボール直径	二面幅	耐荷重 ( 静荷重時 ) max.	締付トルク max.	🔩	製品番号
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2						
[mm]									
20	M10	13,2	18	16	17	25	46	50	22730.0379

オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.