

揺動パッド・硬質合金インサート セレーション付

22730.0396



製品説明

特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。

材質


- ボール
- 硬質合金、セレーション付、ニッケルメッキ
- 本体
- ステンレス鋼 1.4057 (SUS431相当)、熱処理

更なる情報

備考

ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	寸法				ボール直径	二面幅 [mm]	耐荷重 (静荷重時) max. [kN]	締付トルク max. [Nm]	🔩 [g]	製品番号
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	[mm]						
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0396	

オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.