

## 偏心クイック・クランプ・レバー・オネジ付

23390.0023



### 製品説明

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。  
調整可能タイプ (図2) ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

### 材質

#### ワッシャー

- ・ ガラスファイバー入りPA

#### レバー

- ・ 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、  
黒色(RAL 9005類似)

#### 内部部品

- ・ スチール、亜鉛メッキ

#### ねじ

- ・ スチール、亜鉛めっき

#### 調整ナット

- ・ スチール、亜鉛メッキ

### 寸法図



### 発注情報

寸法							ストローク	🌡️	🏋️	製品番号
l	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> max. 締付状態で	d <sub>3</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>2</sub> max.	b	s レバー90°回転時のストローク	max.		
[mm]							[mm]	[°C]	[g]	
オネジ付 - 図 1, 鋼										
82	M8	40	20	22,5	19,5	20	1	80	136	23390.0023

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。