

位置決めピン

EH 1141.600 - EH 1143.700



製品説明


材質

- スチール、浸炭焼入れ 研磨

寸法図



発注情報

| システム | d ₁ | 寸法 d ₂ [mm] | l |  [g] | 製品番号 |
|------|----------------|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| V70 | 25 | 39 | 20 | 126 | 1141.600 |
| V70 | 26 | 39 | 20 | 121 | 1141.700 |
| V70 | 28 | 39 | 20 | 128 | 1141.800 |
| V70 | 30 | 49 | 22 | 216 | 1141.900 |
| V70 | 32 | 49 | 22 | 216 | 1142.000 |
| V70 | 34 | 49 | 22 | 222 | 1142.100 |
| V70 | 35 | 49 | 22 | 226 | 1142.200 |
| V70 | 36 | 49 | 22 | 230 | 1142.300 |
| V70 | 38 | 49 | 22 | 230 | 1142.400 |
| V70 | 40 | 59 | 24 | 361 | 1142.500 |
| V70 | 42 | 59 | 24 | 358 | 1142.600 |
| V70 | 44 | 59 | 24 | 372 | 1142.700 |
| V70 | 45 | 59 | 24 | 378 | 1142.800 |
| V70 | 46 | 59 | 24 | 384 | 1142.900 |
| V70 | 48 | 59 | 24 | 399 | 1143.000 |
| V70 | 50 | 69 | 26 | 537 | 1143.100 |
| V70 | 52 | 69 | 26 | 551 | 1143.200 |
| V70 | 54 | 69 | 26 | 570 | 1143.300 |
| V70 | 55 | 69 | 26 | 593 | 1143.400 |
| V70 | 56 | 69 | 26 | 589 | 1143.500 |
| V70 | 58 | 69 | 26 | 610 | 1143.600 |
| V70 | 60 | 69 | 26 | 630 | 1143.700 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。