

## ハンドクランク・ステンレス鋼、精密鑄造

24330.0540



### 製品説明

ハブ部の基準面側は加工されています。

### 材質

#### 軸部

- ・ ステンレス鋼 1.4301 ( SUS304相当 )


#### クランク本体

- ・ ステンレス鋼 1.4308 ( SCS13相当 )


#### 円筒形グリップ

- ・ 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色


### 寸法図



### 発注情報

寸法									$d_3$ 円筒形グ リップの径 EH 24530.		製品番号
$l$	$s$ H11	$e$ min.	$d_1$ max.	$d_2$	$h_1$	$h_2$ 約	$h_3$	$h_4$ 約	[mm]	[g]	
125	14	18,1	14,7	28	28	18,8	9,2	95,5	23	320	24330.0540

応用例



法令(コンプライアンス)

**RoHS準拠**

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**紛争物質は使用していません**

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。