

## 位置決めブロック

EH 1549.200 - EH 1649.200




### 製品説明

#### 材質

- スチール、浸炭焼入れ 研磨


### 寸法図



### 発注情報

システム	寸法								重量 [g]	製品番号
	$l_1$	$b_1$	$h$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$d_1$	$d_2$		
L12	78	50	37	30	25	24	12	M12	834	<a href="#">1549.200</a>
L12	78	50	57	30	45	24	12	M12	1317	<a href="#">1549.400</a>
L16	90	60	45	40	35	25	16	M16	1439	<a href="#">1649.200</a>

### 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。