

ワーク・ストッパー・平面

EH 1586.



製品説明


材質

インサート  
・ 硬質合金

本体

・ 工具鋼、焼入れ

寸法図



発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	寸法			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	製品番号
				l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]						
平滑面、両サイド - 図 1												
M12	-	40	20±0,01	-	-	44-0,05	-	21,4	-	395	1586.070	
平滑面、両面；幅狭タイプ - 図 2												
M12	-	40	20±0,01	-	-	44	29	21,4	6,4	324	1586.071	
平滑面、両面；背高タイプ - 図 3												
M12	-	80	40	-	40	44-0,10	-	51,4	-	1601	1586.072	
セレーション面と平滑面 - 図 4												
M12	12	42	20±0,01	2	-	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073	

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。