

5面加工用口金  
EH 1704.



製品説明

- 5面加工に最適です
- ツールのアクセスが良い
- クランプ面は研磨済み
- ステップ・プレート取り付け用のネジ穴付
- プルダウンにより正確な加工
- ワークに喰い込むので安定した加工が可能

材質

- 鋼、プラズマ窒化処理

寸法図




図 1




図 2

発注情報

| 口金幅<br>[mm] | 寸法             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |    |      | 製品番号     |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|------|----------|
|             | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | b <sub>5</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | a  | c  | [kg] |          |
| 固定口金 - 図 1  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |    |      |          |
| 125         | 116            | 92             | 60             | 30             | 108            | 103            | 13,5           | 31             | 16,5           | 97,5           | 48             | 76             | 56             | 69 | 24 | 6    | 1704.100 |
| 移動口金 - 図 2  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |    |      |          |
| 125         | 116            | 92             | 60             | 30             | 108            | 87             | 13,5           | 30             | 16,5           | 97,5           | 48             | 76             | 56             | 38 | 24 | 5    | 1704.200 |

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。