

ナールド・ナット・DIN 6303
24480.0112



製品説明

材質

- 快削鋼、黒染

組立

形状Bでは、ピン穴用の下穴が加工されています。ユーザー側で軸と共に加工する際の公差はH7としてください。

更なる情報

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

寸法図




図 1





図 2

発注情報

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	寸法 d ₅ 下穴径 [mm]	e	h	k	t	適合 平行ピン DIN 7	 [g]	製品番号
M12	40	32	34	3,9	4	24	16	10	4,0 m6 x 32	121	24480.0112

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。