

## 位置決めブッシュ・インデックスボルト用

EH 22110.



### 製品説明

位置決めブッシュは、インデックスプランジャー、インデックスボルト用に適しています。熱処理ボールは、耐摩耗性です

### 材質

- スティール、焼入れ、黒染
- ステンレス鋼、焼入れ

### 更なる情報


#### 備考

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

#### その他の製品

- 固定ブロック、インデックスボルト、インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- 固定ブロック、インデックスボルト用


### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub> +0,1	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub> -0,05	寸法					適合 ボルト [mm]	二面幅 [mm]	重量 [g]	製品番号	
				l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> +0,5					
													[mm]
<b>鋼</b>													
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0464	
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0465	
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0466	
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0468	
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0470	
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0472	
<b>ステンレス鋼</b>													
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0474	
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0475	
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0476	
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0478	
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0480	
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0482	

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。