

## インデックスボルト、ミニタイプ・フランジ付 EH 22110.



### 製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います  
小型のインデックス・ボルト。

### 材質

#### フランジ部

・亜鉛ダイキャスト、 亜鉛メッキ

#### ロック・ピン

・ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

#### ノブ

・PA6、黒 ( つや消し )

### 取り扱い


ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

### 更なる情報

### 備考

分解不可能

### 寸法図



### 発注情報

寸法													ハネ力 <sup>1)</sup>		温度		重量	製品番号
d <sub>1</sub> h9	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	k	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s	F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	min.	max.	[g]	
[mm]													[N]		[°C]			
ホールド機構なし - 図 1																		
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	23	22110.1205
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	22110.1210
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1215
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	40	22110.1220
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1225
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	41	22110.1230
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	94	22110.1235
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	98	22110.1240
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	96	22110.1245
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	90	22110.1250

<sup>1)</sup> 統計的平均値

寸法													バネ力 <sup>1)</sup>		温度		質量	製品番号
d <sub>1</sub> h9	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	k	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s	F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	min.	max.	[g]	
[mm]													[N]		[°C]			
<b>ホールド機構付 - 図 2</b>																		
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	22	22110.1305
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	22110.1310
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	22110.1315
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	22110.1320
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	22110.1325
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	22110.1330
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	93	22110.1335
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	97	22110.1340
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	95	22110.1345
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	101	22110.1350

<sup>1)</sup> 統計的平均値

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。