

スラストパッド・DIN6311及び薄型
 EH 22560.



製品説明

スラストポイント付Grab・スクリューDIN6332 (EH22540.) と組み合わせてお使いください。

材質

- スチール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
- ステンレス鋼

組立


このスラスト・パッドは穴の内側にスプリング・リテーナーがはめ込まれています。Grab・スクリューをリングの開口部に対して出来るだけ傾け、押し入れます。

更なる情報

その他の製品

- Grabスクリュー, DIN6332, スラストポイント付

寸法図




発注情報

d ₁	d ₂ H12	寸法				t ₁	スラストポイント付Grabスクリュー用 DIN 6332 [mm]	α min.	[g]	製品番号
		d ₄	h ₁	h ₂	[mm]					
DIN6311 S型、リテーナーリング付 - 図 1, 鋼										
12	4,6	10	7	2,5	4,0	M 6	7°	4,3	22560.0012	
16	6,1	12	9	4,0	5,0	M 8	4°	9,4	22560.0016	
20	8,1	15	11	5,0	6,0	M10	3°	18,0	22560.0020	
25	8,1	18	13	6,0	7,0	M12	3°	33,0	22560.0025	
32	12,1	22	15	7,0	7,5	M16	5°	58,0	22560.0032	
40	15,6	28	16	9,0	8,0	M20	4°	105,0	22560.0040	
DIN6311 S型、リテーナーリング付 - 図 1, ステンレス鋼										
12	4,6	10	7	2,5	4,0	M 6	7°	4,3	22560.0112	
16	6,1	12	9	4,0	5,0	M 8	4°	9,4	22560.0116	
20	8,1	15	11	5,0	6,0	M10	3°	18,0	22560.0120	
25	8,1	18	13	6,0	7,0	M12	3°	33,0	22560.0125	
32	12,1	22	15	7,0	7,5	M16	5°	58,0	22560.0132	
40	15,6	28	16	9,0	8,0	M20	4°	105,0	22560.0140	
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 - 図 2, 鋼										
25	6,1	12	8	4,0	4,5	M 8	4°	18,0	22560.0425	
32	8,1	18	10	6,0	6,0	M10/M12	3°	43,0	22560.0432	
40	12,1	22	12	7,0	7,0	M16	5°	75,0	22560.0440	

d ₁	d ₂ H12	寸法				t ₁	スラストポイント付Grab スクリュー用 DIN 6332 [mm]	α min.	 [g]	製品番号
		d ₄	h ₁	h ₂	[mm]					
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 - 図2, ステンレス鋼										
25	6,1	12	8	4,0	4,5	M 8	4°	18,0	22560.1425	
32	8,1	18	10	6,0	6,0	M10/M12	3°	43,0	22560.1432	
40	12,1	22	12	7,0	7,0	M16	5°	75,0	22560.1440	

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。