

延長ナット・高さ = ネジ径 × 3
EH 23090.



製品説明

DIN 6330規格品の六角ナットと比較して、延長ナットは、全長が長く、スタッドボルトに接続して使うのに適しています。

材質


- ・ 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

更なる情報

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。


寸法図



発注情報

d	e	寸法 [mm]	m	s	 [g]	製品番号
M 6	11,5		18	10	8,7	23090.0006
M 8	15,0		24	13	19,0	23090.0008
M10	18,5		30	16	35,0	23090.0010
M12	20,8		36	18	50,0	23090.0012
M14	24,2		42	21	79,0	23090.0014
M16	27,7		48	24	119,0	23090.0016
M20	34,6		60	30	228,0	23090.0020
M24	41,6		72	36	403,0	23090.0024
M30	53,1		90	46	819,0	23090.0030
M36	63,5		108	55	1386,0	23090.0036

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。