

段無しスロット・テノン

EH 23130.



製品説明

DIN650のT溝を持ったマシンテーブルに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使用します。


材質

・ スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

組立

治具の基準溝にボルトで固定します。この段無しタイプは治具とテーブルのT溝幅が一致している場合に使用します。


寸法図



発注情報

b h6	h	寸法		d ₁	適合ねじ ISO 4762	🔩 [g]	製品番号
		l	[mm]				
10	8	20		4,5	M4	11	23130.0010
12	8	20		5,5	M5	11	23130.0012
14	10	22		6,6	M6	18	23130.0014
16	10	22		6,6	M6	22	23130.0016
18	10	22		6,6	M6	25	23130.0018
20	10	22		6,6	M6	29	23130.0020
22	12	32		6,6	M6	60	23130.0022
24	12	32		6,6	M6	65	23130.0024

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。