

トグルクランプ、フックタイプ・水平取付面付

EH 23330.



製品説明

トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です。

トグルクランプは、長期間の使用を前提としたメンテナンスフリー設計ですので、高品質の部材が使われています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめ、滑りにくいソフトなハンドルにより、使い勝手を向上します。

材質

本体

- ・ スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
- ・ ステンレス鋼

リベット

- ・ ステンレス鋼


グリップ

- ・ プラスチック

カウンターキャッチ

- ・ スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
- ・ ステンレス鋼

寸法図




発注情報

公称 サイズ	寸法																			保持力			製品番号		
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂ min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅ min.	l ₅ max.	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁ [kN]	min. [°C]		max. [°C]	[g]
鋼																									
3	5,2	4	38,0	19,5-23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	143	23330.3003
4	6,5	6	48,0	24,5-32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3004
5	8,5	8	64,3	35,0-46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3005
ステンレス鋼																									
3	5,2	4	38,0	19,5-23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	144	23330.3103
4	6,5	6	48,0	24,5-32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3104
5	8,5	8	64,3	35,0-46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3105

アクセサリ

	公称サイズ	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	[g]	製品番号
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリ), 鋼							
	3	26	18	5,2	11	15	23330.9023
	4	39	23	6,5	14	42	23330.9024
	5	56	30	8,5	19	108	23330.9025
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリ), ステンレス鋼							
 No Photo available	3	26	18	5,2	11	15	23330.9523
	4	39	23	6,5	14	42	23330.9524
	5	56	30	8,5	19	108	23330.9525

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。