

スポーク・ハンドル・DIN950に類似、ステンレス鋼  
EH 24591.



製品説明

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

材質

- 本体  
 ・ステンレス鋼A4 ( SUS316相当 )
- マシン・ハンドル  
 ・ステンレス鋼A4 ( SUS316相当 )

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

更なる情報

その他の製品

- ・皿穴付ワッシャー

寸法図




図 1

図 2

キー溝の位置は、図に対して回転方向にずれている場合があります

発注情報

寸法								ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1		アーム数	適合マシン ハンドル DIN 39	📦 [g]	製品番号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> 約	b <sub>3</sub>	t				
[mm]								[mm]					
キー溝なし、取っ手なし、B-F/A型 (旧A4型) - 図 1													
100	10	25,5	-	-	33,0	17	-	-	-	3	-	431	24591.0005
125	12	27,0	-	-	35,5	18	-	-	-	3	-	633	24591.0010
140	14	29,0	-	-	38,5	19	-	-	-	3	-	851	24591.0015
160	14	31,0	-	-	39,5	20	-	-	-	3	-	1112	24591.0020
200	18	37,0	-	-	44,5	24	-	-	-	3	-	1877	24591.0030
キー溝付、取っ手なし、N-F/A型 (旧A3型) - 図 1													
100	10	25,5	-	-	33,0	17	-	3	11,4	3	-	434	24591.0105
125	12	27,0	-	-	35,5	18	-	4	13,8	3	-	659	24591.0110
140	14	29,0	-	-	38,5	19	-	5	16,3	3	-	854	24591.0115
160	14	31,0	-	-	39,5	20	-	5	16,3	3	-	1115	24591.0120
200	18	37,0	-	-	44,5	24	-	6	20,8	3	-	1882	24591.0130
キー溝なし、固定マシンハンドル (EH24450.) 付、B-F/G型 (旧F4型) - 図 2													
100	10	25,5	M 6	16	33,0	17	50	-	-	3	16	472	24591.0405
125	12	27,0	M 8	20	35,5	18	64	-	-	3	20	748	24591.0410
140	14	29,0	M 8	20	38,5	19	64	-	-	3	20	939	24591.0415
160	14	31,0	M10	25	39,5	20	80	-	-	3	25	1273	24591.0420
200	18	37,0	M10	25	44,5	24	80	-	-	3	25	2000	24591.0430

寸法								ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1		アーム数	適合マシ ンハンドル DIN 39		製品番号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> 約	b <sub>3</sub>	t				
[mm]								[mm]					
キー溝付、固定マシンハンドル (EH24450.) 付、N-F/G型 (旧F3型) - 図 2													
100	10	25,5	M 6	16	33,0	17	50	3	11,4	3	16	473	24591.0505
125	12	27,0	M 8	20	35,5	18	64	4	13,8	3	20	753	24591.0510
140	14	29,0	M 8	20	38,5	19	64	5	16,3	3	20	939	24591.0515
160	14	31,0	M10	25	39,5	20	80	5	16,3	3	25	1282	24591.0520
200	18	37,0	M10	25	44,5	24	80	6	20,8	3	25	2000	24591.0530

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。