

ディスク・ハンドル・アルミニウム EH 24600.



製品説明

裏側には握りやすい凹みがあります。
ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずそのまま使用できます

材質

軸部
・ スチール、亜鉛めっき

本体
・ アルミニウム鋳物

筒形ハンドル EH 24530
・ 熱硬化性樹脂 (PF31)、黒 (RAL 9005相当)

組立


正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

更なる情報

その他の製品

- ・ 皿穴付ワッシャー
- ・ 円筒形ハンドル, 回転式

寸法図



キー溝の位置は、図に対して回転方向にずれている場合があります

発注情報

寸法						ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1		適合回転 ハンドル EH 24530.	🌡️ max.	🏋️ [g]	製品番号
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ 約	b ₃	t	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]						[mm]					
キー溝なし、円筒型取っ手無し											
80	10	26	13,0	16	26	-	-	-	-	121	24600.0000
80	12	26	13,0	16	26	-	-	-	-	139	24600.0001
100	10	28	14,0	17	30	-	-	-	-	203	24600.0005
100	12	28	14,0	17	30	-	-	-	-	205	24600.0006
125	12	31	15,0	18	33	-	-	-	-	307	24600.0010
125	14	31	15,0	18	33	-	-	-	-	298	24600.0011
140	14	36	16,5	19	36	-	-	-	-	430	24600.0015
140	16	36	16,5	19	36	-	-	-	-	417	24600.0016
160	14	36	18,0	20	39	-	-	-	-	540	24600.0020
160	16	36	18,0	20	39	-	-	-	-	533	24600.0021
200	18	42	20,5	24	45	-	-	-	-	849	24600.0030
200	20	42	20,5	24	45	-	-	-	-	866	24600.0031
250	22	48	23,0	28	51	-	-	-	-	1495	24600.0040
250	26	48	23,0	28	51	-	-	-	-	1441	24600.0041
キー溝付、円筒型取っ手無し											
80	10	26	13,0	16	26	3	11,4	-	-	139	24600.0100
80	12	26	13,0	16	26	4	13,8	-	-	128	24600.0101
100	10	28	14,0	17	30	3	11,4	-	-	201	24600.0105
100	12	28	14,0	17	30	4	13,8	-	-	194	24600.0106
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	-	-	291	24600.0110
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	-	-	288	24600.0111
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	-	-	413	24600.0115
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	-	-	397	24600.0116

寸法						ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1		適合 回転 ハンドル EH 24530.	🌡️ max.	📖 [g]	製品番号
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ 約	b ₃	t	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]						[mm]		[mm]			
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	-	-	529	24600.0120
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	-	-	528	24600.0121
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	-	-	880	24600.0130
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	-	-	870	24600.0131
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	-	-	1515	24600.0140
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	-	-	1496	24600.0141
キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付											
80	10	26	13,0	16	26	-	-	18 x M 6	110	160	24600.0200
80	12	26	13,0	16	26	-	-	18 x M 6	110	160	24600.0201
100	10	28	14,0	17	30	-	-	21 x M 6	110	255	24600.0205
100	12	28	14,0	17	30	-	-	21 x M 6	110	255	24600.0206
125	12	31	15,0	18	33	-	-	23 x M 8	110	390	24600.0210
125	14	31	15,0	18	33	-	-	23 x M 8	110	390	24600.0211
140	14	36	16,5	19	36	-	-	23 x M 8	110	510	24600.0215
140	16	36	16,5	19	36	-	-	23 x M 8	110	510	24600.0216
160	14	36	18,0	20	39	-	-	26 x M10	110	675	24600.0220
160	16	36	18,0	20	39	-	-	26 x M10	110	675	24600.0221
200	18	42	20,5	24	45	-	-	26 x M10	110	995	24600.0230
200	20	42	20,5	24	45	-	-	26 x M10	110	995	24600.0231
250	22	48	23,0	28	51	-	-	28 x M10	110	1625	24600.0240
250	26	48	23,0	28	51	-	-	28 x M10	110	1625	24600.0241
キー溝付、円筒型取っ手 (EH24530.) 付											
80	10	26	13,0	16	26	3	11,4	18 x M 6	110	160	24600.0300
80	12	26	13,0	16	26	4	13,8	18 x M 6	110	160	24600.0301
100	10	28	14,0	17	30	3	11,4	21 x M 6	110	255	24600.0305
100	12	28	14,0	17	30	4	13,8	21 x M 6	110	255	24600.0306
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	23 x M 8	110	390	24600.0310
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	23 x M 8	110	390	24600.0311
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	23 x M 8	110	510	24600.0315
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	23 x M 8	110	510	24600.0316
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	26 x M10	110	572	24600.0320
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	26 x M10	110	675	24600.0321
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	26 x M10	110	995	24600.0330
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	26 x M10	110	995	24600.0331
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	28 x M10	110	1625	24600.0340
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	28 x M10	110	1625	24600.0341

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。