

ヒンジ・取付ねじ穴付

EH 25160.



製品説明

これらのヒンジは、コンパクト、堅牢な設計、取付用ネジが付いています。

材質

グラブスクリー

- ステンレス鋼

本体

- 亜鉛クロムめっき
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー (RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 (RAL 9005相当、つや消し)
- ステンレス鋼 1.4308 (SCS13相当)

軸


- ステンレス鋼

更なる情報

その他の製品

- スペーサー、ヒンジ用

寸法図



発注情報

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	寸法								[g]	製品番号
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]		
亜鉛クロムめっき														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0050	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0055	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0060	
亜鉛ダイキャスト、シルバー														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0155	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0160	
亜鉛ダイキャスト、黒														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0250	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0255	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0260	
ステンレス鋼														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	11	68	25160.0350	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	13	128	25160.0355	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360	

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。