

## ヒンジ・両辺が長い

EH 25165.



### 製品説明

様々なタイプは、低荷重用の多くの用途に対応しています  
これらの金属製ヒンジは、シンプルなデザインと様々なタイプが特徴です：

- 穴なし
- 穴あり
- 皿ねじ用穴あり

穴なしタイプは、溶接または特定の穴加工することで取付出来ます。

### 材質

本体

- ステンレス鋼 1.4301 ( SUS304相当 )
- スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

軸

- ステンレス鋼 1.4301 ( SUS304相当 )

### 寸法図




図 1




図 2







図 3



発注情報

| b <sub>1</sub>        | l <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 寸法             |                |                |                     |                |                | 保持力                 |                     |                     | 重量<br>[g] | 製品番号       |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|
|                       |                |                |                | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub><br>約 | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub><br>約 | F <sub>2</sub><br>約 | F <sub>3</sub><br>約 |           |            |
| [mm]                  |                |                |                |                |                |                |                     |                |                | [N]                 |                     |                     |           |            |
| 穴無し - 図 1, ステンレス鋼     |                |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                     |                     |           |            |
| 60                    | 30             | -              | -              | -              | 3              | -              | 6                   | 1,5            | -              | 700                 | 500                 | 450                 | 25        | 25165.0050 |
| 80                    | 40             | -              | -              | -              | 4              | -              | 8                   | 2,0            | -              | 1200                | 1000                | 1000                | 59        | 25165.0075 |
| 100                   | 50             | -              | -              | -              | 6              | -              | 10                  | 2,0            | -              | 1200                | 1600                | 700                 | 99        | 25165.0005 |
| 120                   | 60             | -              | -              | -              | 6              | -              | 10                  | 2,0            | -              | 1100                | 2500                | 1000                | 139       | 25165.0010 |
| 穴あり - 図 2, ステンレス鋼     |                |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                     |                     |           |            |
| 60                    | 30             | 48             | 9,0            | 3,2            | 3              | -              | 6                   | 1,5            | 18             | 700                 | 500                 | 450                 | 24        | 25165.0150 |
| 80                    | 40             | 65             | 12,5           | 4,2            | 4              | -              | 8                   | 2,0            | 25             | 1200                | 1000                | 1000                | 58        | 25165.0175 |
| 100                   | 50             | 80             | 15,0           | 5,2            | 6              | -              | 10                  | 2,0            | 30             | 1200                | 1600                | 700                 | 98        | 25165.0105 |
| 120                   | 60             | 96             | 18,0           | 5,2            | 6              | -              | 10                  | 2,0            | 36             | 1100                | 2500                | 1000                | 136       | 25165.0110 |
| 穴あり - 図 2, 鋼          |                |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                     |                     |           |            |
| 60                    | 30             | 48             | 9,0            | 3,2            | 3              | -              | 6                   | 1,5            | 18             | 700                 | 500                 | 450                 | 24        | 25165.1050 |
| 80                    | 40             | 65             | 12,5           | 4,2            | 4              | -              | 8                   | 2,0            | 25             | 1200                | 1000                | 1000                | 58        | 25165.1075 |
| 100                   | 50             | 80             | 15,0           | 5,2            | 6              | -              | 10                  | 2,0            | 30             | 1200                | 1600                | 700                 | 98        | 25165.1005 |
| 120                   | 60             | 96             | 18,0           | 5,2            | 6              | -              | 10                  | 2,0            | 36             | 1100                | 2500                | 1000                | 136       | 25165.1010 |
| 皿ねじ用穴あり - 図 3, ステンレス鋼 |                |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                     |                     |           |            |
| 60                    | 30             | 48             | 9,0            | 4,0            | 3              | 6,4            | 6                   | 1,5            | 18             | 700                 | 500                 | 450                 | 24        | 25165.0250 |
| 80                    | 40             | 65             | 12,5           | 5,0            | 4              | 8,3            | 8                   | 2,0            | 25             | 1200                | 1000                | 1000                | 58        | 25165.0275 |
| 100                   | 50             | 80             | 15,0           | 5,0            | 6              | 8,3            | 10                  | 2,0            | 30             | 1200                | 1600                | 700                 | 98        | 25165.0205 |
| 120                   | 60             | 96             | 18,0           | 5,0            | 6              | 8,3            | 10                  | 2,0            | 36             | 1100                | 2500                | 1000                | 136       | 25165.0210 |
| 皿ねじ用穴あり - 図 3, 鋼      |                |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                     |                     |           |            |
| 60                    | 30             | 48             | 9,0            | 4,0            | 3              | 6,4            | 6                   | 1,5            | 18             | 700                 | 500                 | 450                 | 24        | 25165.2050 |
| 80                    | 40             | 65             | 12,5           | 5,0            | 4              | 8,3            | 8                   | 2,0            | 25             | 1200                | 1000                | 1000                | 58        | 25165.2075 |
| 100                   | 50             | 80             | 15,0           | 5,0            | 6              | 8,3            | 10                  | 2,0            | 30             | 1200                | 1600                | 700                 | 98        | 25165.2005 |
| 120                   | 60             | 96             | 18,0           | 5,0            | 6              | 8,3            | 10                  | 2,0            | 36             | 1100                | 2500                | 1000                | 136       | 25165.2010 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.