

ベース・プレート

EH 1100.300 - EH 1100.500



製品説明

材質

- ・ スチール、焼入れ、研削


更なる情報

備考


特別仕様については、お問い合わせください。

寸法図


1100.300



1100.400



1100.500




溝間隔 70 ± 0.01


発注情報

システム	寸法				y [mm]	T溝の数	📦 [kg]	製品番号
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂				
V70	230	70	420	105	12	3 x 6	40	1100.300
V70	300	140	490	140	12	4 x 7	65	1100.400
V70	370	70	630	210	12	5 x 9	104	1100.500

応用例







法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。