

アングル

EH 1120.400 - EH 1122.300




製品説明

材質

- ・ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨

寸法図



発注情報

システム	b	h ₁	寸法				リブの位置	📦 [g]	製品番号
			h ₃	h ₄	h ₅	h ₆			
V70	37	140	69	104	-	-	左	1546	1120.400
V70	37	200	69	104	139	174	左	1820	1120.500
V70	37	140	69	104	-	-	右	1450	1121.000
V70	37	200	69	104	139	174	右	1840	1121.100
V70	66	140	69	104	-	-	左	2970	1121.600
V70	66	200	69	104	139	174	左	3753	1121.700
V70	66	140	69	104	-	-	右	2970	1122.200
V70	66	200	69	104	139	174	右	3466	1122.300

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っています。