


マレットブロック

EH 3688.



製品説明

サイズL200mm、W140mm、H40mm、重さ1,065gのハンマーブロックは、耐摩耗性で耐久性があり、程よい硬さのスーパープラスチック製です。

ハンマーブロックは、ハンマーやバールの打撃力を分散して、均等にワーク面に伝えることが出来ます。また、高さの違いも吸収します。このブロックは、舗装タイル、芝生、縁石との境目の段差をスムーズにする（転倒防止など）ことに役立ちます。他にも、工事基礎が後で歪まないようにプレスすることも出来ます。このブロックを使えば、石材やタイルを傷つける心配もありません。

このハンマーブロックは、内装工事などで材料を保持することにも使えます。

製品の特長:

- 耐摩耗性、耐久性に優れる、中程度の硬さの特別なプラスチック。
- 打撃力を分散して、均等にワーク面に伝えることが出来ます。また、高さの違いも吸収します。
- 頑丈で便利なサポート。
- サイズ：L200mm、W140mm、H40mm。

重さ：1,065g。

応用分野

道路や歩道の建設、公園・緑地の整備

材質

- 特殊プラスチック
- 耐摩耗性
- 耐久性

更なる情報

備考

10個単位で梱包 (注文数の単位)

発注情報

[mm]	寸法	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	長さ x 幅 x 高さ					
200 x 140 x 40	200 x 140 x 40	1065	4030618308010	EAC607c020	21-04-45-90	3688.001

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.