

標準セット V40

5つの治具の組み立てに使用するセット、製品番号1090.140

| 個数 | 名称 | 製品番号 | 個数 | 名称 | 製品番号 |
|--------|--------------|----------|--------|-------------------------|------------|
| システム部品 | | | 標準機械部品 | | |
| 3 | ベースプレート | 1000.400 | 10 | グラブ・スクリュー | 22540.0381 |
| 2 | ベースプレート | 1000.500 | 10 | グラブ・スクリュー | 22540.0382 |
| 5 | 平面ワッシャー | 1007.400 | 4 | レスト・ボタン、平面 | 22690.0021 |
| 5 | 平面ワッシャー | 1007.500 | 3 | レスト・ボタン、球面 | 22690.0121 |
| 5 | 平面ワッシャー | 1007.600 | 3 | レスト・ボタン、セレーション付 | 22690.0221 |
| 15 | 平面ワッシャー | 1007.700 | 4 | レスト・ボタン、平面 | 22690.0321 |
| 20 | 平面ワッシャー | 1007.800 | 4 | レスト・ボタン、平面 | 22690.0323 |
| 5 | 平面ワッシャー | 1007.900 | 3 | レスト・ボタン、球面 | 22690.0421 |
| 12 | ブロック | 1010.100 | 3 | レスト・ボタン、球面 | 22690.0423 |
| 5 | ブロック | 1010.200 | 3 | レスト・ボタン、セレーション付 | 22690.0521 |
| 3 | ブロック | 1010.300 | 3 | レスト・ボタン、セレーション付 | 22690.0523 |
| 6 | ブロック | 1011.100 | 5 | セッティング・スクリュー、ボール反転防止機構付 | 22700.0584 |
| 5 | ブロック | 1011.200 | 6 | 揺動パッド、平面 | 22730.0013 |
| 3 | ブロック | 1011.300 | 6 | 揺動パッド、セレーション付 | 22730.0313 |
| 2 | T溝付アングル | 1012.100 | 5 | スタッド・ボルト | 23040.0582 |
| 2 | T溝付アングル | 1012.300 | 10 | スタッド・ボルト | 23040.0583 |
| 1 | クランプ・ベース | 1013.700 | 10 | スタッド・ボルト | 23040.0584 |
| 1 | クランプ・ベース | 1013.800 | 10 | 球面ワッシャー | 23050.0208 |
| 8 | ワーク・ストッパー | 1014.500 | 50 | ワッシャー | 23060.0008 |
| 1 | アングル | 1020.300 | 15 | 六角ナット | 23070.0008 |
| 1 | アングル | 1021.500 | 10 | フランジ・ナット | 23080.0008 |
| 1 | アングル | 1021.600 | 10 | 延長ナット | 23090.0008 |
| 1 | アングル | 1021.700 | 4 | フォーク・ストラップ | 23150.0009 |
| 8 | センタリング・ブロック | 1029.600 | 6 | ノーズ・ストラップ | 23180.0209 |
| 30 | Tナット | 1030.100 | 6 | ダウンホールド・クランプ | 23210.0501 |
| 55 | Tナット | 1030.300 | 2 | ダウンホールド・クランプ | 23210.0502 |
| 25 | T溝クランプ | 1031.100 | 5 | ワーク・サポート | 23220.0085 |
| 20 | T溝クランプ | 1031.200 | 5 | スイング・クランプ | 23310.0025 |
| 10 | T溝クランプ | 1031.300 | 20 | 高さ調整シリンダー | 23310.0125 |
| 1 | 六角レンチ | 1032.100 | 10 | 高さ調整シリンダー | 23310.0126 |
| 1 | 位置決めピン | 1040.300 | 6 | 高さ調整シリンダー | 23310.0127 |
| 1 | 位置決めピン | 1040.500 | | | |
| 2 | スペーサー | 1047.700 | | | |
| 2 | 支持板 | 1047.800 | | | |
| 9 | サポート・プレート | 1047.900 | | | |
| 2 | Vブロック | 1048.200 | | | |
| 2 | Vブロック | 1048.300 | | | |
| 2 | 位置決めセグメント | 1048.400 | | | |
| 1 | Vブロック | 1048.500 | | | |
| 1 | 調整式回転ブロック | 1048.600 | | | |
| 3 | 位置決めブロック、両面型 | 1049.200 | | | |

これらの標準セットは、当社の推奨する一例です。

必要な各種部品は、ワークに応じて変わります。

セットの内容は、必要に応じて変更することができます。