

## 標準セット V70

2つの治具の組み立てに使用するセット、製品番号 1090.110 (V70) / 1290.110 (V70ECO)

| 個数     | 名称          | 製品番号       | 個数     | 名称              | 製品番号       |
|--------|-------------|------------|--------|-----------------|------------|
| システム部品 |             |            | 標準機械部品 |                 |            |
| 2      | ベースプレート     | 1100.700   | 2      | グラブ・スクリュー       | 22540.0401 |
| 5      | 平面ワッシャー     | 1107.400   | 3      | グラブ・スクリュー       | 22540.0422 |
| 5      | 平面ワッシャー     | 1107.600   | 1      | グラブ・スクリュー       | 22540.0423 |
| 5      | 平面ワッシャー     | 1107.700   | 3      | レスト・ボタン、平面      | 22690.0001 |
| 5      | 平面ワッシャー     | 1107.800   | 3      | レスト・ボタン、セレーション付 | 22690.0201 |
| 5      | 平面ワッシャー     | 1107.900   | 3      | レスト・ボタン、平面      | 22690.0303 |
| 6      | ブロック        | 1110.100   | 3      | レスト・ボタン、セレーション付 | 22690.0503 |
| 2      | ブロック        | 1110.200   | 3      | 揺動パッド、平面        | 22730.0020 |
| 1      | ブロック        | 1110.300   | 3      | 揺動パッド、セレーション付   | 22730.0320 |
| 3      | ブロック        | 1111.100   | 10     | Tナット            | 23010.0142 |
| 1      | ブロック        | 1111.200   | 20     | Tナット、ロング        | 23020.0140 |
| 1      | ブロック        | 1111.300   | 2      | スタッド・ボルト        | 23040.0602 |
| 1      | クランプ・ベース    | 1113.700   | 5      | スタッド・ボルト        | 23040.0623 |
| 4      | ワーク・ストッパー   | 1114.500   | 3      | スタッド・ボルト        | 23040.0625 |
| 2      | センタリング・ブロック | 1129.600   | 4      | 球面ワッシャー         | 23050.0212 |
| 8      | T溝クランプ      | 1131.100   | 15     | ワッシャー           | 23060.0012 |
| 4      | T溝クランプ      | 1131.200   | 4      | 六角ナット           | 23070.0012 |
| 2      | T溝クランプ      | 1131.500   | 6      | フランジ・ナット        | 23080.0012 |
| 2      | T溝クランプ      | 1131.600   | 5      | 延長ナット           | 23090.0012 |
| 2      | T溝クランプ      | 1131.700   | 2      | フォーク・ストラップ      | 23150.0015 |
| 1      | 六角レンチ       | 1132.100   | 2      | ダウンホールド・クランプ    | 23210.0522 |
| 1      | スパナ         | 1139.400   | 2      | ワーク・サポート        | 23220.0150 |
| 2      | スペーサー       | 1147.700   | 3      | ワーク・ストッパー       | 23280.0114 |
| 1      | 支持板         | 1147.800   | 6      | 高さ調整シリンダー       | 23310.0140 |
| 4      | サポート・プレート   | 1147.900   | 4      | 高さ調整シリンダー       | 23310.0141 |
| 4      | ストラップ       | 23180.0213 | 1      | 高さ調整シリンダー       | 23310.0142 |
| 4      | スイング・クランプ   | 23310.0054 |        |                 |            |
| 4      | 位置決めリング     | 23310.0350 |        |                 |            |

## 必要に応じて使用

|  |        |                        |
|--|--------|------------------------|
|  | 位置決めピン | 1140.3000-<br>1143.700 |
|--|--------|------------------------|

これらの標準セットは、当社の推奨する一例です。  
 必要な各種部品は、ワークに応じて変わります。  
 セットの内容は、必要に応じて変更することができます。