

## 표준-범위 V70

3개의 지그를 동시에 조립하기 위한 범위, 부품번호. 1190.120 (V70)/1290.120 (V70ECO)

개수	명칭	부품번호	개수	명칭	부품번호
<b>시스템 부품</b>			<b>표준 부품</b>		
1	베이스 플레이트(Base plate)	1100.800	3	스크류(Grub screw)	22540.0401
2	베이스 플레이트(Base plate)	1100.700	5	스크류(Grub screw)	22540.0421
5	스페이서(Spacer)	1107.400	5	스크류(Grub screw)	22540.0423
5	스페이서(Spacer)	1107.600	6	볼트, 평면	22690.0001
10	스페이서(Spacer)	1107.700	3	볼트, 평면	22690.0301
20	스페이서(Spacer)	1107.800	4	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0201
8	마운팅(Mounting) 블록	1110.100	4	볼트, 평면	22690.0303
4	마운팅(Mounting) 블록	1110.200	3	볼트, 볼록함	22690.0403
2	마운팅(Mounting) 블록	1110.300	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0501
6	마운팅(Mounting) 블록	1111.100	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0503
4	마운팅(Mounting) 블록	1111.200	3	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22730.0020
2	마운팅(Mounting) 블록	1111.300	3	셀프 얼라이닝 패드, 홈 타입	22730.0320
1	클램핑 바	1113.600	3	셀프 얼라이닝 패드	22740.0317
1	클램핑 바	1113.700	20	T-슬롯(Slot)용 너트	23010.0142
6	스톱퍼(Butment)	1114.500	50	T-슬롯(Slot)용 너트, 롱	23020.0140
2	트러스트 앵글(Thrust angle)	1120.300	5	T-슬롯(Slot)용 너트, 마름모꼴	23020.0640
1	트러스트 앵글(Thrust angle)	1120.400	3	T-너트용 나사	23040.0602
2	T-슬롯(Slot) 센터링 블록	1129.600	6	T-너트용 나사	23040.0623
18	T-클램핑 블록	1131.100	5	T-너트용 나사	23040.0624
7	T-클램핑 블록	1131.200	6	T-너트용 나사	23040.0625
4	T-클램핑 블록	1131.500	4	T-너트용 나사	23040.0626
4	T-클램핑 블록	1131.600	6	원추형 씨트	23050.0212
2	T-클램핑 블록	1131.700	20	평면 와셔	23060.0012
1	렌치	1132.100	6	육각 너트	23070.0012
1	렌치	1139.400	10	칼라 너트	23080.0012
1	렌치	1139.500	6	연결 너트	23090.0012
2	중간 플레이트(Intermediate plate)	1147.700	2	클램프	23150.0015
2	서포트 클램핑 바	1147.800	2	클램프	23150.0016
6	서포트 플레이트	1147.900	4	코가 달린 클램프	23180.0213
<b>필요에 따라</b>			2	다운 홀드 클램프	23210.0521
			2	다운 홀드 클램프	23210.0522
			3	베딩 서포트	23220.0150
	로케이팅 핀	1140.300-1143.700	3	스톱퍼(Butment)	23280.0114
			4	다운 트러스트 클램프	23310.0054
			8	높이 조절 실린더	23310.0140
			6	높이 조절 실린더	23310.0141
			2	높이 조절 실린더	23310.0142
			2	높이 조절 실린더	23310.0160
			4	포지셔닝 링	23310.0350

지정된 범위를 권장합니다.  
공작물에 따라 필요한 부품이 다릅니다.  
필요에 따라 범위를 변경할 수 있습니다.