

## 標準セット L16

## 4つの治具の組み立てに使用するセット、製品番号 1690.130

個数	名称	製品番号	個数	名称	製品番号
システム部品			標準機械部品		
3	ベースプレート	1600.600	5	C-ワッシャー	22290.0016
1	ベースプレート	1600.700	5	グラブ・スクリュー	22540.0462
2	マウンティング・アングル	1605.200	5	グラブ・スクリュー	22540.0463
6	コンソール	1610.100	3	レスト・ボタン、平面	22690.0042
2	コンソール	1610.200	3	レスト・ボタン、平面	22690.0043
6	中間ブロック	1612.200	3	レスト・ボタン、球面	22690.0142
4	中間ブロック	1612.400	3	レスト・ボタン、球面	22690.0143
4	クランプ・ベース	1613.700	3	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0242
4	クランプ・ベース	1613.800	3	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0243
10	ワーク・ストッパー	1614.500	3	レスト・ボタン、平面	22690.0343
3	クランプ・ヘッド	1614.700	3	レスト・ボタン、平面	22690.0345
5	平面ワッシャー	1617.400	3	レスト・ボタン、球面	22690.0443
5	平面ワッシャー	1617.500	3	レスト・ボタン、球面	22690.0445
10	平面ワッシャー	1617.600	3	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0543
5	平面ワッシャー	1617.700	3	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0545
20	平面ワッシャー	1617.800	3	揺動パッド、平面	22730.0030
10	平面ワッシャー	1617.900	3	揺動パッド、セレーション付	22730.0330
2	突き当てアングル	1621.600	2	揺動パッド、平面、高さ調整付	22740.0024
2	突き当てアングル	1621.700	10	Tナット	23010.0182
5	クランプ・ベース	1633.000	4	スタッド・ボルト	23040.0662
3	クランプ・ベース	1633.200	4	スタッド・ボルト	23040.0664
10	スレッド・ボルト	1644.000	4	スタッド・ボルト	23040.0665
6	サポート・プレート	1647.900	4	スタッド・ボルト	23040.0666
2	Vブロック	1648.100	4	スタッド・ボルト	23040.0667
2	Vブロック	1648.500	4	球面ワッシャー	23050.0216
2	ブロック・エレメント、右	1648.700	30	ワッシャー	23060.0016
2	ブロック・エレメント、左	1648.800	5	六角ナット	23070.0016
3	位置決めブロック	1649.200	10	フランジ・ナット	23080.0016
12	サポート・バー	1650.000	10	延長ナット	23090.0016
6	ワーク・ストッパー、円筒形	1651.500	4	フォーク・ストラップ	23150.0018
3	ワーク・ストッパー、円筒形	1651.700	4	フォーク・ストラップ	23150.0019
5	位置決めシリンダー	1653.500	2	フォーク・ストラップ	23150.0020
25	かん合ネジ	1655.500	3	ストラップ	23180.0217
300	プラグネジ	1657.000	2	ダウンホールド・クランプ	23210.0541
			8	高さ調整シリンダー	23310.0145
			4	高さ調整シリンダー	23310.0146
			3	高さ調整シリンダー	23310.0147
			8	高さ調整シリンダー	23310.0165
			4	高さ調整シリンダー	23310.0166
			3	高さ調整シリンダー	23310.0167

これらの標準セットは、当社の推奨する一例です。  
 必要な各種部品は、ワークに応じて変わります。  
 セットの内容は、必要に応じて変更することができます。