

標準セット




3面加工用。最大4個までのワークを同時に加工できます。製品番号1586.410

個数	名称	製品番号
1	クランプ・ベース	1585.300
1	固定用ネジ	1585.301
3	ストッパー、両側平滑面	1586.070
2	テーパードブルクランプM8、口金、両側平滑面	23250.0502




1586.410が2個のセット。長尺ワークの加工にも適しています。製品番号1586.411

個数	名称	製品番号
2	クランプ・ベース	1585.300
2	固定用ネジ	1585.301
6	ワーク・ストッパー、両側平滑面	1586.070
4	テーパードブルクランプM8、口金、両側平滑面	23250.0502



3面加工用。ワーク1個または2個同時の加工が可能です。製品番号1586.412


個数	名称	製品番号
1	クランプ・ベース	1585.300
1	固定用ネジ	1585.301
2	ワーク・ストッパー、両側平滑面	1586.070
1	テーパードブルクランプM12、口金、両側平滑面	23250.0511



3面加工用。長尺ワークの加工にも適しています。製品番号1586.413


個数	名称	製品番号
2	クランプ・ベース	1585.300
2	固定用ネジ	1585.301
6	ワーク・ストッパー、両側平滑面	1586.070
4	テーパードブルクランプM12、口金、両側平滑面	23250.0511

## 標準セット



大物ワークの加工用。製品番号1586.414

個数	名称	製品番号
2	クランプ・ベース	1585.100
2	固定用ネジ	1585.101
2	クランプ・ベース	1585.200
2	固定用ネジ	1585.201
4	ワーク・ストッパー、 両側平滑面	1586.070
2	テーパ・ダブルクランプM8、 口金、両側平滑面	23250.0511



円筒形ワークの加工用。4個までのワークを同時に加工できます。製品番号1586.415

個数	名称	製品番号
1	クランプ・ベース	1585.400
1	固定用ネジ	1585.401
1	ワーク・ストッパー、 両側垂直プリズム	1586.040
2	ワーク・ストッパー、 垂直プリズムと平滑面	1586.041
2	テーパ・ダブルクランプM8、 口金、両側平滑面	23250.0502



大物ワークの加工用。高さ15 mmのサポート台を含む。製品番号1586.416

個数	名称	製品番号
2	クランプ・ベース	1585.300
2	固定用ネジ	1585.301
4	ワーク・ストッパー、 両側平滑面	1586.070
4	サポート台	1586.200
2	テーパ・ダブルクランプM12、 口金、両側平滑面	23250.0511