

## インデックス・ボルト・六角カラー付、ロック機構、ステンレス鋼A4

EH 22120.



### 製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います  
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています

### 材質

本体

- ・ ステンレス鋼1.4401

ロック・ピン

- ・ ステンレス鋼 1.4401 ニッケルメッキ

ノブ

- ・ 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マツト
- ・ ステンレス鋼1.4401

カウンター・ナット


- ・ ステンレス鋼1.4401

### 更なる情報

### 備考

分解不可能  
ロック・ナットは別売りです。



### 寸法図



### 発注情報




寸法			バネ力 <sup>1)</sup>			温度		重量	製品番号			
\$d_1\$	\$d_2\$	\$l_2\$ min.	\$d_3\$	\$l_1\$	\$l_3\$	\$l_4\$	\$F_1\$ 約			\$F_2\$ 約	min.	max.
[mm]						[N]		[°C]		[g]		
可塑性プラスチック製ノブ付 - 図 1												
4	M 8 x 1	4	16	35,0	16	5	3,5	11	-30	80	12	22120.1144
4	M 8 x 1	6	16	35,0	22	6	4,5	16	-30	80	11	22120.1164
5	M10 x 1	5	19	35,0	16	5	3,0	11	-30	80	20	22120.1145
5	M10 x 1	8	19	48,0	22	6	4,0	20	-30	80	18	22120.1165
6	M12 x 1,5	6	23	40,0	18	6	3,0	12	-30	80	33	22120.1146
6	M12 x 1,5	9	23	58,0	26	8	6,0	23	-30	80	33	22120.1166
8	M16 x 1,5	8	28	58,0	26	8	7,0	26	-30	80	67	22120.1168
8	M16 x 1,5	12	28	40,0	18	6	3,0	14	-30	80	70	22120.1148
10	M16 x 1,5	12	28	58,0	26	8	7,5	32	-30	80	70	22120.1180
12	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	9,0	32	-30	80	141	22120.1182
ステンレス鋼製ノブ付 - 図 2												
4	M 8 x 1	4	16	35,0	16	5	3,5	11	-	100	21	22120.1154
4	M 8 x 1	6	16	35,0	16	5	3,0	11	-	100	22	22120.1174
5	M10 x 1	5	18	40,0	18	6	3,0	12	-	100	36	22120.1155

<sup>1)</sup> 統計的平均値

d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	寸法					バネ力 <sup>1)</sup>		 min.   max.		 [g]	製品番号		
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	[°C]					
[mm]												[N]	[g]	
5	M10 x 1	8	18	40,0	18	6	3,0	14	-	100	37	<a href="#">22120.1175</a>		
6	M12 x 1,5	6	22	48,0	22	6	4,5	16	-	100	60	<a href="#">22120.1156</a>		
6	M12 x 1,5	9	22	48,0	22	6	4,0	20	-	100	63	<a href="#">22120.1176</a>		
8	M16 x 1,5	8	27	58,0	26	8	6,0	23	-	100	117	<a href="#">22120.1178</a>		
8	M16 x 1,5	12	27	58,0	26	8	7,0	26	-	100	118	<a href="#">22120.1158</a>		
10	M16 x 1,5	12	27	58,0	26	8	7,5	32	-	100	135	<a href="#">22120.1190</a>		
12	M20 x 1,5	15	32	71,5	33	10	9,0	32	-	100	229	<a href="#">22120.1192</a>		

<sup>1)</sup> 統計的平均値

## アクセサリ

	寸法	レンチサイズ	 [g]	製品番号
	d <sub>2</sub> [mm]	[mm]		
ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401				
	M 8 x 1	13	2,8	<a href="#">22120.1514</a>
	M12 x 1,5	18	7,6	<a href="#">22120.1516</a>
	M10 x 1	16	5,4	<a href="#">22120.1515</a>
	M16 x 1,5	24	18,0	<a href="#">22120.1518</a>
	M20 x 1,5	30	33,0	<a href="#">22120.1520</a>

## 法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。