

## ドア・キャッチ

EH 22260.



### 製品説明


#### 材質

- 鉄系焼結合金

#### 組立

軸との結合にはピンを打ちます。溶接には適しません。


### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	寸法				[g]	製品番号
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>		
[mm]								
右回りでロック								
35	8	18	15	7	3	7,0	33	22260.0008
35	10	18	15	7	3	7,0	31	22260.0010
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0012
80	16	27	24	12	6	8,8	174	22260.0016
左回りでロック								
35	8	18	15	7	3	7,0	34	22260.0108
35	10	18	15	7	3	7,0	31	22260.0110
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0112
80	16	27	24	12	6	8,8	175	22260.0116

### 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。