

C-ワッシャー・DIN 6372

EH 22290.




製品説明

Cワッシャー(スロットナット)は、DIN 6372適合品です。より良いハンドリングのために、Cワッシャーは側面をローレット仕上げしています

材質

- 熱処理鋼、熱処理、黒染


寸法図



発注情報

公称サイズ [mm]	b	d ₁	寸法 [mm]				重量 [g]	製品番号
			d ₂	l	s			
6	6,4	22	16	0,8	6	13	22290.0006	
8	8,4	28	21	1,0	7	24	22290.0008	
10	10,5	34	25	1,2	8	38	22290.0010	
12	13,0	40	30	1,8	9	57	22290.0012	
16	17,0	56	37	1,8	12	164	22290.0016	
20	21,0	64	45	2,0	14	241	22290.0020	
24	25,0	75	52	2,0	16	376	22290.0024	
30	31,0	90	65	2,0	18	610	22290.0030	
36	37,0	100	75	2,5	20	796	22290.0036	

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。