

セッティング・スクリュー・ヘッド付、完全ボール付 EH 22710.



製品説明

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

材質

ボール

- ・軸受鋼、焼入れ
- ・ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

- ・熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²
- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報


備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

寸法図



発注情報


d ₁	l ₁ 約	寸法			ボール直径	二面幅	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max.	g	製品番号
		d ₂	l ₃	l ₄					
完全ボール, 熱処理鋼									
M 6	20,8	10	6	3,0	4,0	5	9	6,1	22710.0062
M 6	30,8	10	6	3,0	4,0	5	9	7,9	22710.0064
M 6	40,8	10	6	16,0	4,0	5	9	9,9	22710.0066
M 8	21,2	13	8	3,5	5,5	6	15	13,0	22710.0082
M 8	36,2	13	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0084
M 8	51,2	13	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0086
M10	26,7	16	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0102
M10	41,7	16	10	4,5	7,0	8	20	32,0	22710.0104
M10	61,7	16	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0106
M12	32,0	18	12	5,0	8,5	10	30	39,0	22710.0122
M12	52,0	18	12	5,0	8,5	10	30	52,0	22710.0124
M12	82,0	18	12	44,0	8,5	10	30	80,0	22710.0126
M16	43,3	24	16	6,0	12,0	14	60	94,0	22710.0162
M16	63,3	24	16	6,0	12,0	14	60	122,0	22710.0164
M16	83,3	24	16	36,0	12,0	14	60	154,0	22710.0166
M20	54,2	30	20	7,5	15,0	17	90	186,0	22710.0202
M20	84,2	30	20	28,0	15,0	17	90	255,0	22710.0204
M20	104,2	30	20	48,0	15,0	17	90	306,0	22710.0206
M24	64,7	36	24	9,0	18,0	19	120	327,0	22710.0242
M24	94,7	36	24	30,0	18,0	19	120	428,0	22710.0244
M24	124,7	36	24	60,0	18,0	19	120	532,0	22710.0246
完全ボール, ステンレス鋼									
M 6	20,8	10	6	3,0	4,0	5	9	6,1	22710.0752
M 6	30,8	10	6	3,0	4,0	5	9	7,9	22710.0754
M 6	40,8	10	6	16,0	4,0	5	9	9,9	22710.0756
M 8	21,2	13	8	3,5	5,5	6	15	13,0	22710.0762
M 8	36,2	13	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0764
M 8	51,2	13	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0766

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

d ₁	l ₁ 約	寸法			ボール直径	二面幅 [mm]	耐荷重 (静 荷重時) ¹⁾ max. [kN]	📦 [g]	製品番号
		d ₂	l ₃	l ₄					
[mm]									
M10	26,7	16	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0772
M10	41,7	16	10	4,5	7,0	8	20	32,0	22710.0774
M10	61,7	16	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0776
M12	32,0	18	12	5,0	8,5	10	30	39,0	22710.0782
M12	52,0	18	12	5,0	8,5	10	30	52,0	22710.0784
M12	82,0	18	12	44,0	8,5	10	30	80,0	22710.0786
M16	43,3	24	16	6,0	12,0	14	60	94,0	22710.0792
M16	63,3	24	16	6,0	12,0	14	60	122,0	22710.0794
M16	83,3	24	16	36,0	12,0	14	60	154,0	22710.0796

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。