

ボールキャスター・プラスチック

EH 22751.



製品説明

ボールキャスターは搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使われる部品です。このボールキャスターによってワークや荷物をたやすく移動することができます。この部品はプラスチックの特性により保守や潤滑が不要で、摩擦もありません。スチール製のタイプに比べて、電気的な絶縁や非磁性などの特徴もあります。

材質

カバー

- ・プラスチック、白

ハウジング

- ・プラスチック、白


ボール

- ・POM、白

ベアリング玉

- ・プラスチック
- ・ステンレス鋼

寸法図



発注情報

d ₁	ボール直径	寸法			取付穴 D ₁ H7 [mm]	動的搬送力C [N]	温度		質量 [g]	製品番号
		d ₂	h ₁	h ₂			min.	max.		
ベアリング玉: プラスチック										
24	16	31	9,8	21	23,95	80	-40	80	11	22751.0015
36	24	45	9,8	30	35,95	110	-40	80	30	22751.0022
ベアリング玉: ステンレス鋼										
24	16	31	9,8	21	23,95	300	-40	80	11	22751.0115
36	24	45	9,8	30	35,95	500	-40	80	30	22751.0122

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。