

アイボルト・DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ

EH 22980.



製品説明

精密仕様で、DIN規格を上回る品質のアイボルトです。ネジ部は転造で、シャフト径はネジ部外形と同じです。寸法sの面は加工されています。
穴径 d_2 の公差はH7

材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒

更なる情報


参照先

締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。

その他の製品

- アイボルト, DIN444, 形状B


寸法図



発注情報

d ₁	l	寸法				s -0,2	[g]	製品番号
		d ₂ H7 [mm]	d ₃	b				
M 8	40	8	18	22	9	28	22980.0081	
M 8	60	8	18	22	9	28	22980.0084	
M10	50	10	20	26	12	38	22980.0103	
M10	75	10	20	26	12	50	22980.0106	
M10	100	10	20	26	12	62	22980.0108	
M12	60	12	25	30	14	70	22980.0122	
M12	80	12	25	30	14	84	22980.0125	
M12	120	12	25	30	14	113	22980.0128	
M16	80	16	32	38	17	153	22980.0163	
M16	150	16	32	44	17	245	22980.0168	

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。