

Tスロット用ナット・菱形

EH 23020.




製品説明

T溝用 "ひし形" ナットは、溝の端から挿入する必要ありません、溝の真上から挿入することが可能です。

材質

- 熱処理鋼、熱処理、黒染


寸法図



発注情報

T溝幅 [mm]	寸法					製品番号
	d	a	e	h	k	
6	M 5	5,7	10	8	4	23020.0560
8	M 6	7,6	13	10	6	23020.0580
10	M 8	9,6	15	12	6	23020.0600
12	M10	11,6	18	14	7	23020.0620
14	M12	13,6	22	16	8	23020.0640
16	M14	15,6	25	18	9	23020.0660
18	M16	17,6	28	20	10	23020.0680
20	M18	19,6	32	24	12	23020.0700
22	M20	21,6	35	28	14	23020.0720
28	M24	27,6	44	36	18	23020.0780
36	M30	35,5	54	44	22	23020.0860
42	M36	41,5	65	52	26	23020.0920

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。